

グラップル取付の際に必要な資料

		圧力kgf/cm2(MPa)		流量L/min		配管
グラップル	W-2A(H) ペダル	210 (20.6)	クロー ※旋回 (固定絞リ弁使用時100-110L/min)	100-110 50-60	5本	(クロー2本、旋回2本、ドレン1本) 配管サイズ 1/2インチ以上推奨
グラップル	W-2AE(H) 電磁弁24V	210 (20.6)	クロー・旋回	100-110	3本	(クロー・旋回2本、ドレン1本) 配管サイズ 1/2インチ以上推奨
グラップルソー	WS-1 ペダル (配線が必要なため24V)	210 (20.6)	チェンソー クロー ※旋回 (固定絞リ弁使用時100-110L/min)	150-160 100-110 50-60	5本	(クロー・チェンソー2本、旋回2本、ドレン1本) 配管サイズ： クロー・チェンソー 3/4インチ以上推奨 旋回・ドレン 1/2インチ以上推奨
グラップルソー	WS-1A 電磁弁24V	210 (20.6)	チェンソー クロー・旋回	150-160 100-110	3本	(クロー・チェンソー・旋回2本、ドレン1本) 配管サイズ： クロー・チェンソー・旋回 3/4インチ以上推奨 ドレン 1/2インチ以上推奨

グラップルソー及びグラップルの電磁弁タイプは操作レバー・リレーが付属します。